

Svängramens dörrstopp, ESFD



Dörrstoppet med svängram, som lätt kan monteras på plats, förhindrar att svängramen stängs oväntat och ökar arbetssäkerheten.

DESIGN

Beskrivning: Möjliggör låsning av svängramen i valfritt läge upp till maximal öppningsvinkel. Monteras direkt i svängramen och tvärprofilen. Dörrstoppen kan enkelt frigöras för att erhålla full öppning av svängramen. Kan monteras antingen upptill eller nertill. Fäste (SFDP) erfordras vid montage av dörrstopp (SFD) i svängram, del av höjd.

Material: Aluminiumprofil med plaststopp.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmateriel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Öppnas	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
ESFD180	51mm	186mm	202mm	180 grader	Mjukt stål	Nej
ESFD130	51mm	186mm	202mm	130 grader	Mjukt stål	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE