


Svängramens gångjärn 180 grader, ESFH



Med gångjärnen kan du öppna svängramen 180° så att den inte stör underhållspersonal och annan personal som arbetar i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Möjliggör 180° öppning av svängramen. Övre gångjärnen justerbara. Gångjärnsplaceringen möjliggör maximalt inbyggnadsdjup.

Material: Elförzinkad stålplåt

Leveransförpackning: 1 sats.

Erforderliga tillbehör: Kan användas tillsammans med svängramar ESFS, monterad i 800 mm, 1000 mm och 1200 mm breda skåp.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
ESFH180	2502916	25mm	85mm	52mm	Mjukt stål	Zinkpläterad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE