

Svängram mittmonterad, ESFM



En svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån. Den ger också extra utrymme för kabeldragning och ökar det användbara djupet för utrustning som ska fästas på svängramen.

DESIGN

Beskrivning: Svängram i full höjd för 19"-komponenter som möjliggör öppning från vänster och höger med grepp över full höjd. Kan användas i stål, kombinerbara och kompakta skåp. Gångjärn utformade för att ge extra inbyggd djup. Justerbart topp gångjärn för fyrkantig montering av svängramen. Fast W-formad ramprofil för tung utrustning. Förzinkade 19" vertikala profiler för direkt jordning av de monterade komponenterna. Full åtkomst till skåpsöppningen kan erhållas med standardmonterade 180° gångjärn. För montering använd tvärgående stödstänger ESFB. Djupstöd och enkel kabeldragning uppnås med djupmonteringsplattan SFMP. Justerbar i djup med steg om 12.5 mm.

Maximal last: 1800 N, levereras med självpositionerande komponenter.

Lås: DIN 3 mm spanjolett (andra låsalternativ på förfrågan).

Material: Elförzinkad stålplåt. Ram: vertikala profiler 2 mm och horisontella profiler 3 mm.

Ytbehandling: Paneler: Pulverlack RAL 7035 i strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st svängram med 180° gångjärn.

Erforderliga tillbehör: ESFM för 800 mm och 1000 mm brett stål, kombinerbara skåp. Lägg till ESFB för montering i, kombinerbart stålplåt skåp.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Kapslingsmaterial
ESFM368	2502919	1800mm	694mm	80mm	36U	Mjukt stål
ESFM318	2502918	1600mm	694mm	80mm	31U	Mjukt stål
ESFM408	2502920	2000mm	694mm	80mm	40U	Mjukt stål
ESFM458	2502921	2200mm	694mm	80mm	45U	Mjukt stål
ESFM278	2502917	1400mm	694mm	80mm	27U	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE