

Utsvängbar panel



Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

DESIGN

Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures

Spring-loaded pivot post allows for easy installation

Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish

Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position

Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

All necessary mounting hardware included

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2.66mm
Slutför: Pulverlackerad
Färg: Vit

Table 1/1

Katalognummer	Material	Passar rambredd	Snabbleverans
PSP146	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP148	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP166	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP168	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP186	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP188	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP206	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP208	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP226	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP228	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP76	Mjukt stål	600mm	Nej
PSP78	Mjukt stål	800mm	Nej
PSP147	Mjukt stål	700mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE