

NH-brytarfrånkopplare med säkringar, NH switch disconnecter with fuses



Tryckknappsbrytare för säker operatörsberoende omkoppling.

DESIGN

Beskrivning: Trepolig NH-brytarfrånkopplare med säkringar. Med multifunktionshandtag (snäppbryarmekanism).
Anslutning nedtill.

Nominell spänning: 690 V.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, VDE, DNV GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material	Yta
33500	200mm	106mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn
33510	286mm	184mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE