


Brytarfrånskopplare, W060



Fjäderstyrd frånskiljare utan säkringar.

BRANSCHSTANDARDER

IEC

VDE

DNV-GL

DESIGN

Beskrivning: Trepolig brytarfrånskopplare. Med multifunktionshandtag (snäppbrytarmekanism). Anslutning nedtill.

Nominell spänning: 690 V.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektförlust vid 80% last: 26.7 W.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
33540	200mm	106mm	176mm	Plast, Stål	Jämn	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE