

T-serien kompakt



T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.

BRANSCHSTANDARDER

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

DESIGN

Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten

Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning

Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.

UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)

Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer

Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida

Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans

Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda

Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller

Lättmonterade flänsar för enkel installation

Varje enhet är funktionstestad före leverans

Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A

Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten

Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.21mm

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapacitet BTU/h.	Nominell kapacitet Watt	Nominell spänning	Antal faser	Material	Slutför
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3

Katalognummer	Nominellkapacitet BTU/h.	Nominellkapacitet Watt	Nominell spänning	Antal faser	Material	Slutför
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Mjukt stål	Pulverlackerad
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Rostfritt stål 304	Borstat #3

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Se specifikationsbladet för fullständiga produktspecifikationer, prestandakurvor och detaljerade ritningar

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE