

Teleskopfäste Lay-in gångjärnsförsedd kåpa



Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

DESIGN

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)

No cutting or welding required

SPECIFIKATIONER

Färgkod:	ANSI 61
Slutför:	Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg:	Grå
Material:	Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höjd	Bredd	Tjocklek	Typ av tätningsplatta	Tätningsplatta antal
F126LA	Teleskopfäste	305mm	152mm	1.9mm	Special	1
F88LA	Teleskopfäste	203mm	203mm	1.9mm	Special	1
F44LA	Teleskopfäste	102mm	102mm	1.9mm	Special	1
F22LA	Teleskopfäste	64mm	64mm	1.9mm	Special	1
F66LA	Teleskopfäste	152mm	152mm	1.9mm	Special	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE