

Teleskopisk hylla HD, SHTH



Hyllan kan tas ut och ge plats åt inspektion och underhåll av tunga installerade komponenter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För enkel åtkomst till installerad utrustning. Monteras direkt i skåpsramen med integrerat handtag. Omvänd montering och gavelmontage möjlig.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Maximal last: 1000 N.

Leveransförpackning: 1 st hylla och 1 par teleskopskenor med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
SHTH0608	2503538	50mm	600mm	800mm	Mjukt stål	Nej
SHTH0806	2503539	50mm	800mm	600mm	Mjukt stål	Nej
SHTH0606	2503537	50mm	600mm	600mm	Mjukt stål	Nej
SHTH0808	2503540	50mm	800mm	800mm	Mjukt stål	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE