

Teleskopisk ventilerad hylla, SHT



Hyllan kan tas ut och ge plats åt inspektion och underhåll av installerade komponenter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För enkel åtkomst till installerad utrustning. Monteras på djupprofiler SHTP (ingår ej). Montering på del av djup är möjlig. Det är också möjligt att avlägsna hyllan efter montering i skåpet. Omvänd montering och gavelmontage möjliga.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Maximal last: 500 N.

Leveransförpackning: 1 st hylla och 1 par teleskopskenor med monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Lägg till SHTP-profiler för fullständig/delvis djupinstallation i skåpets ram.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans bredd	Max. monteringsdjup
SHT0608	2503534	46mm	600mm	800mm	460mm	750mm
SHT0806	2503535	46mm	800mm	600mm	660mm	550mm
SHT0606	2503533	46mm	600mm	600mm	460mm	550mm
SHT0808	2503536	46mm	800mm	800mm	660mm	750mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE