

Kopplingslåda stålplåt, STB



Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i stålplåt med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. STB-sortimentet lämpar sig för krävande inomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

DESIGN

Material: 1,2 mm stålplåt.

Kapsling: Bockad och svetsad. 8,5mm fästhål för väggmontage. Bultar (M6x13) för montage av DIN-skena/montageplåt.

Packning: Strängsprutad, skarvlös polyuretanlist (PUR).

Jordning: Jordbult M8x18 i kapsling och lock, M8 muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med struktureyta.

Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock i rostfritt stål, monteringskruvar, täckpluggar och jordningsdetaljer.

SPECIFIKATIONER

Kroppstjocklek:	1.2mm
Dörrens tjocklek:	1.2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Mjukt stål
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt	Snabbleverans
STB151508	2510550	150mm	150mm	80mm	1.2kg	Nej
STB151512	2510551	150mm	150mm	120mm	1.4kg	Nej
STB153008	2510552	150mm	300mm	80mm	2kg	Nej
STB153012	2510553	150mm	300mm	120mm	2.3kg	Nej
STB202008	2510554	200mm	200mm	80mm	1.8kg	Nej
STB202012	2510555	200mm	200mm	120mm	2.1kg	Nej
STB203008	2510556	200mm	300mm	80mm	2.4kg	Nej
STB203012	2510557	200mm	300mm	120mm	2.9kg	Nej
STB204008	2510558	200mm	400mm	80mm	3kg	Nej
STB204012	2510559	200mm	400mm	120mm	3.5kg	Nej
STB205012	2510560	200mm	500mm	120mm	4.3kg	Nej
STB206012	2510561	200mm	600mm	120mm	5kg	Nej
STB208012	2510562	200mm	800mm	120mm	6.6kg	Nej
STB303008	2510563	300mm	300mm	80mm	3.3kg	Nej
STB303012	2510564	300mm	300mm	120mm	3.7kg	Nej

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt	Snabbleverans
STB304012	2510565	300mm	400mm	120mm	4.7kg	Nej
STB305012	2510566	300mm	500mm	120mm	5.7kg	Nej
STB306012	2510567	300mm	600mm	120mm	6.7kg	Nej
STB404012	2510568	400mm	400mm	120mm	6.1kg	Nej
STB406012	2510569	400mm	600mm	120mm	8.2kg	Nej
STB408012	2510570	400mm	800mm	120mm	10.5kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Panel sold separately.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE