


Termostat, ETR200



Den justerbara termostaten ETR2004 passar alla skåp och har antingen en NO- eller NC-kontakt, används för att styra installerade enheter. Det kan röra sig om en filterfläkt eller en värmefläkt som ska slås på eller av vid önskad temperaturnivå, som användaren har ställt in. Det ger lägre driftskostnader. Produkten är mångsidig, eftersom antingen värme eller kyla kan styras med två olika typer av kontakter som inryms inom samma termostat.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Termostat med växlande kontakt av bimetalldtyp för styrning av värmeelement, kylutrustning, fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN60715).

Material: Plast, UL94 V0.

Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.

Brytkapacitet: NC: 100-250 V AC, 10/(2) A. NO:100-250 V AC, 5(2) A, endast för 230 V AC. 24 V DC: 30 W. Induktiv last inom parentes.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.

Livslängd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 4-polig skruvanslutning, 2.5 mm².

Kapslingsklass: IP 20.

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st.

Brytarkapacitet: NC-kontakt, 100-250 V AC, 10(2) A. NO-kontakt, 100-250 V AC, 5(2) A, endast för 230 V AC-drift; 24 V DC, 30 W; värdet inom parentes för induktiv last

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Operating temperature: -40 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
ETR200	2519082	60mm	37mm	53mm	Plast	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE