

# Termostatsats, BPT



Termostaten begränsar flödet av tryckluft så att det kan användas när kylning verkligen behövs. Detta sparar tryckluft och minskar driftskostnaderna.

## DESIGN

Beskrivning: Magnetventil och termostat som begränsar flödet av tryckluft till endast när kylning behövs. Termostaten är fabriksinställd vid 35 °C, men kan ställas in till annan temperatur. Termostaten monteras i ett hål av 22 mm. Termostaten kan monteras genom kapslingens vägg eller på ett fäste placerat i kapslingen. En termostatstyrd vortexkylare sparar tryckluft, och den rekommenderas där värmebelastningen skiftar och kontinuerlig värmeavledning inte är nödvändig.

Volt: 240 V AC, 50 Hz. Annan spänning på förfrågan.

Leverans: Termostat med fäste samt magnetventil.

This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air

Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed

The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature

The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure

The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required

Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request

Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve

## SPECIFIKATIONER

| Table 1/1     |          |                   |                |          |         |               |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------|---------|---------------|
| Katalognummer | E-nummer | Kapslingsmaterial | Produktfamilj  | Material | Slutför | Snabbleverans |
| BPT14         | 2502393  | Mässing           | Klimatkontroll | Mässing  | Kvarn   | Nej           |
| BPT38         | 2502394  | Mässing           | Klimatkontroll | Mässing  | Kvarn   | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**