

Topp och botten frontpanel | Golvskåp, DPC

Både skåpets utseende och IP-klassning bibehålls när en fullständig uppsättning dörrar och paneler monteras.



DESIGN

Beskrivning: Erfordras för att täcka det återstående utrymme över/under moduldörr (DP)/modulpanel (DPP)/dörr för kabelfack (DPA). Används tillsammans med spröjs CDH/CDHK (MCS)/CDHK (MKS).

Material: 1,75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44, IP 21 utan tätning, på förfrågan.

Erforderliga tillbehör: DPC täcker 200 mm höjd på skåpet. Då DPC används på ett 2000 mm högt skåp, återstår 1800 mm för moduldörrar/paneler.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.75mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
DPC0714R5	2504645	104mm	400mm	17mm	Stålplåt	Fristående
DPC0716R5	2504646	104mm	600mm	17mm	Stålplåt	Fristående
DPC0718R5	2504647	104mm	800mm	17mm	Stålplåt	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE