

Tvärgående glidprofiler, MTS



Den fullt utrustade montageplåten kan lätt skjutas in i skåpet från sidan, vilket är viktigt eftersom den är bredare än öppningens framsida. Den fästs sedan på plats med hjälp av U-profilerna.

DESIGN

Beskrivning: Används vid installation av bred monteringsplatta. Justerbart djup i steg om 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valsar.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal rullar	Kapslingsmaterial
MTS800	2517276	52mm	800mm	68mm	3 min	Mjukt stål
MTS1000	2517277	52mm	1000mm	68mm	4 min	Mjukt stål
MTS1200	2517278	52mm	1200mm	68mm	5 min	Mjukt stål
MTS1600	2503272	52mm	1600mm	68mm	7 min	Mjukt stål
MTS500	2503273	52mm	500mm	68mm	2 min	Mjukt stål
MTS600	2517275	52mm	600mm	68mm	3 min	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE