

Universal samlingsskena, W060



Stöd för samlingsskenor för att skapa ett säkert och lättanvänt system med 60 mm avstånd mellan samlingsskenesystem.

BRANSCHSTANDARDS

GL

DNV-GL

DESIGN

Beskrivning: Universellt stöd för samlingsskena, 3/4-poligt med invändiga skruvhål, levereras utan ändkåpa.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Isolationsklass Ui: 1000 V.

Nominell över spänning Uimp: 8 kV.

Godkännanden: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage Ui: 1000 V

Rated surge voltage Uimp: 8 kV

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj	Material
01485	20mm	242mm	51mm	Plast, Stål	IEC allmänna tillbehör	Plast, Stål
01495	20mm	191mm	50mm	Plast, Stål	IEC allmänna tillbehör	Plast, Stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE