


Universell anslutningsterminal, W060



Plintar för att ansluta runda ledare till platta samlingsskenor
1,5 mm² till 120 mm².

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DNV-GL

DESIGN

Beskrivning: Universell ledarplint med integrerad hållarfjäder, en klämskruv och öppet plintutrymme.

Nominell spänning: 690 V.

Godkännanden: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

SPECIFIKATIONER

Material: Mjukt stål

Slutför: Pläterade

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Anslutningstyp	Max. ström	Förpackningskvantitet
01068	15mm	17mm	21mm	16–120 mm ²	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1,5–16 mm ²	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4–35 mm ²	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16–70 mm ²	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1,5–16 mm ²	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16–120 mm ²	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4–35 mm ²	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16–70 mm ²	400A	25

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE