

Universella tangentbordsfack, UKT



Tangentbordsbrickan kan monteras på vertikala skåpytor, som en dörr eller en panel, och behåller skyddsgraden när den används. Den kan stängas och låsas för att förhindra åtkomst av obehörig personal.

DESIGN

Beskrivning: Horisontell upphängd tangentbordshylla med musmatta som kan dras ut på sidan (vänster eller höger)
Levereras med luckstopp. När hyllan är utdragen är skåpet tätat av en stängd kammare.

Kapslingsklass: IP55

Leveransförpackning: 1 st gångjärnsförsedd dörr, lås, tangentbordsstöd och musplatta. Inklusive monteringsmaterial.

Material: 1,5 mm stålplåt för kammare, aluminium för horisontella profiler och polyamid (PA6) för vertikala profiler.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.5mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Mjukt stål
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
UKT08R5	2503618	335mm	627mm	131mm	Mjukt stål	Fristående
UKT06R5	2503617	335mm	427mm	131mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte