

# Ventilerade främre/bakre socklar, PV



Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standard. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar. Ventilationsluckorna ger naturlig ventilation i området under skåpet.

## DESIGN

Beskrivning: För kabeldragning utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbar plåtar. Endast tillgänglig i 100 mm höjd. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS/PSK/PST och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat. För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PSK (Multi-K), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, samt ventilerade bottenplåtar (CVB) för ökad skåpsventilation. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

## SPECIFIKATIONER

**Tjocklek:** 1.5mm  
**Material:** Mjukt stål  
**Slutför:** Pulverlackerad  
**Färgkod:** RAL 7022  
**Färg:** Umbra Gray

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd  | Bredd  | Djup | Kapslingsmaterial | Produktfamilj |
|---------------|----------|-------|--------|------|-------------------|---------------|
| PV1120        | 2503428  | 100mm | 1200mm | 62mm | Mjukt stål        | Fristående    |
| PV1040        | 2503424  | 100mm | 400mm  | 62mm | Mjukt stål        | Fristående    |
| PV1080        | 2503426  | 100mm | 800mm  | 62mm | Mjukt stål        | Fristående    |
| PV1100        | 2503427  | 100mm | 1000mm | 62mm | Mjukt stål        | Fristående    |
| PV1060        | 2503425  | 100mm | 600mm  | 62mm | Mjukt stål        | Fristående    |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**