

Ventilationsfläktar, DFN



Skåpet kan kylas stegvis med hjälp av fläkten med högt luftflöde som kan monteras i eller ovanpå skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Två fläktmodeller, DFN01 för montering underifrån, DFN02 för montering ovanpå en yta, på båda modellerna är luftflödet riktat uppåt. Extra kontakt för termostatslutning.

Volt: 220-240 VAC.

Luftcirkulation: 160 m³/h.

Fläktens effekt: 19 Watt.

Leveransförpackning: 1 st fläkt med fläktgaller och fästskruvar.

OBS: För enkel anslutning, använd kabelsats DFN61 (för maximalt 6st fläktar).

SPECIFIKATIONER

Färg: Svart grå
Material: Plast
Slutför: Slät matt yta

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Montering	Nominell spänning
DFN02	2502687	119mm	119mm	42mm	Överst	220V
DFN01	2513918	119mm	119mm	42mm	Inuti	220V

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ventilationshål som inte används kan täckas med DFC täckplåtar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE