

Ventilationsmoduler med termostat, UVT



Ventilationsmodulen som monteras på 19"-profiler, garanterar luftcirkulation när många komponenter är monterade och kan installeras var som helst i skåpet.

BRANSCHSTANDARDER

UL
CSA
VDE
TUV

DESIGN

Beskrivning: Ventilationshylla med styrenhet reglerar temperaturen och luftflödet inuti racken. Enheten består av en fläktkontroll och två eller fyra fläktar i en hylla. Den elektroniska sensorn kan fästas där temperaturen är mest kritisk (värmefickor) och säkerställa rätt temperatur och luftflöde omkring den dyraste utrustningen. Den aktuella temperaturen visas på framsidan av enheten där det går att se förinställda värden och intervaller. Den automatiska regleringen gör att systemet endast slår på ventilationen när temperaturen överskrider ett värde som ställs in av operatören. Utrustningen blir därmed inte lika dammig och dessutom minskar energiförbrukningen och ljudnivån. Ventilationssystemet är bara igång när det behövs, vilket sparar energi och ökar systemets livslängd. Färdigkopplat och klart att ansluta.

Volt: 200-235 V.

Växelströmsfrekvens: 50~60 Hz.

Fläktens effekt: 22 W.

Strömförbrukning: 0,28A / 0,56A.

Luftcirkulation: 4,4 / 8,8 m³/min.

Mätområde: -50...+125°C.

Mätnoggrannhet: +/-0,5°C.

Arbetstemperatur: 0...+50°C.

Relativ luftfuktighet RF (vid +35°C): 80%.

Ljudnivå: 35 decibel.

Livslängd: 30.000 timmar.

Godkännanden: UL, CSA, VDE, TUV.

Brytare: Nej.

Termostat: Ja.

Leveransförpackning: 1 enhet inklusive nätkabel (1,5 m) med Schuko stickpropp och givarkabel (1,2 m). Versioner med 4 fläktar levereras även med fästvinklar för djup montering.

SPECIFIKATIONER

Färg: Svart
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Rackenheter	Max. monteringsdjup	Flätkvantitet	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
UVT2552	2515372	1U	255mm	2	Mjukt stål	Nej
UVT4554		1U	670mm	4	Mjukt stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24 V DC och 115 V tillgänglig på förfrågan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE