

Ventilationstak, CVR

Ventilationstakplåten ger kostnadseffektiv naturlig ventilation och håller bort insekter och damm.



DESIGN

Beskrivning: Höjt tak med 2,5 mm ventilationsslitsar och filtermaterial.

Material: 1,5 mm stålplåt. Filtermaterial: EU 4 i enlighet med DIN 24185.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Temperaturtålighet: 100°C.

Kapslingsklass: IP 31 | TYPE 1.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial och filtermaterial.

OBS: Ökar skåpets höjd med 40 mm.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Kapslingsmaterial
CVR0505R5	2502635	58mm	500mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0603R5	2502636	58mm	600mm	300mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0604R5	2502637	58mm	600mm	400mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0605R5	2502638	58mm	600mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0606R5	2502639	58mm	600mm	600mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0608R5	2502640	58mm	600mm	800mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0803R5	2502641	58mm	800mm	300mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0804R5	2502642	58mm	800mm	400mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0805R5	2502643	58mm	800mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0806R5	2502644	58mm	800mm	600mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0808R5	2502645	58mm	800mm	800mm	Fristående	Mjukt stål
CVR0809R5	2502646	58mm	800mm	900mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1003R5	2502647	58mm	1000mm	300mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1004R5	2502648	58mm	1000mm	400mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1005R5	2502649	58mm	1000mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1006R5	2502650	58mm	1000mm	600mm	Fristående	Mjukt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Kapslingsmaterial
CVR1008R5	2502651	58mm	1000mm	800mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1203R5	2502652	58mm	1200mm	300mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1204R5	2502653	58mm	1200mm	400mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1205R5	2502654	58mm	1200mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1206R5	2502655	58mm	1200mm	600mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1208R5	2502656	58mm	1200mm	800mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1604R5	2502657	58mm	1600mm	400mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1605R5	2502658	58mm	1600mm	500mm	Fristående	Mjukt stål
CVR1606R5	2502659	58mm	1600mm	600mm	Fristående	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE