


Vertikala avdelare för golvstående skåp, CDV



Profilen ger vertikal avdelning och ser till att moduldörrar och paneler är fästa, vilket garanterar en IP44-skyddsgrad.

DESIGN

Beskrivning: Profilen är identisk med skåpets ram och ger en vertikal avdelning av skåpet när moduldörrar eller paneler monteras. Kan monteras i steg om 200 mm.

Material: Främre profil: 2 mm stålplåt Inre profil: 1,75 mm elförzinkat stål.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Antal i förpackning: 1 uppsättning profiler med monteringstillbehör.

Kan monteras i steg om 200 mm

En uppsättning profiler med monteringstillbehör

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Mjukt stål
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
CDV2000R5	2504592	1955mm	90mm	49mm	Mjukt stål	Fristående
CDV2200R5	2504593	2155mm	90mm	49mm	Mjukt stål	Fristående
CDV1800R5	2504591	1755mm	90mm	49mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE