

Vertikala monteringsprofiler, AVB



Montageprofilerna ger ytterligare monteringsmöjligheter, vilket ökar flexibiliteten för monteringstillbehör och elektriska komponenter.

DESIGN

Beskrivning: För montage av svängram SFCP. Tvärprofilerna SFBP monteras direkt på montageskenan AVB. Hållmodul 25 mm. För andra ändamål används korgmutter CNM. Fästes i gångjärnshålen i skåpets front. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial samt två montagevinklar.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
AVB1000	2502368	1000mm	86mm	21mm	Mjukt stål	Nej
AVB1400	2502370	1400mm	86mm	21mm	Mjukt stål	Nej
AVB0600	2502366	600mm	86mm	21mm	Mjukt stål	Nej
AVB1200	2502369	1200mm	86mm	21mm	Mjukt stål	Nej
AVB0800	2502367	800mm	86mm	21mm	Mjukt stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE