

Väggmonterad aluminium Single Door Enclosure, VAR.



Sortimentet med aluminiumskåp och enkeldörr, WAS, har skyddsklass IP66 och lagerförs i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. WAS-sortimentet är idealiskt för användning i områden som är utsatta av korrosion och ogynnsamma omgivningsförhållanden.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: Aluminium AlMg3. Stomme: 2 mm. Dörr: 2,5 mm. Montageplåt: 2 mm galvaniserat stål.

Stomme: Bockad och sömsvetsad. Fyra M8 x 13-bultar för montering på bottenprofil/montageplåt. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Dörr: Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda löstagbara gångjärn med stift. Kan vänster- eller högerhängas. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler: se leverans. Tätning med silikonpackning i ett stycke.

Uppfyller IP66 | IK 08

Lås: Anpassat dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm till 800 mm höga. Spanjolettsystem med trepunktslåsning för skåp som är 1 000 mm höga och högre. Andra insatser finns som ett tillbehör.

Montageplåt: Montageplåten är markerad vertikalt med 10 mm intervall så att utrustningen enkelt kan positioneras horisontellt. På över- och undersidan finns hål för att underlätta kabelfixering. Fäst på trycksvetsade M8-bultar på skåpets baksida. Alla sidor, från 800 mm och uppåt, är förstärkta med vikta kanter. Montageplåtens position kan justeras till vilket djup som helst med hjälp av AMG-tillbehöret.

Kabelåtkomst: Inga hål för flänsöppningar som standard för att maximera tätning.

Jordning: M8x18 mm jordbultar i stomme och hölje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Leverans: Skåp med dörr och montageplåt, dubbel 3 mm plastnyckel och monteringstillbehör. Metallnyckel för höjder på 1 000 mm eller högre. Jordningsanslutningar.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kroppstjocklek	Färg	Färgkod
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2mm	Ljusgrå	RAL 7035

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE