

Fönsterdörr, ADT



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.

Material: 1,2 mm stålplåt, 1,5 mm för skåp med en höjd eller bredd på 500 mm eller större, 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 800 mm eller större och 3 mm transparent akrylglas.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Latch-kvantitet
ADT03025R5	2502194	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1
ADT03030R5	2502195	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04030R5	2502196	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04040R5	2502197	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1
ADT05030R5	2502198	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1
ADT05040R5	2502199	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1
ADT06040R5	2502200	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2
ADT06050R5	2502201	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT06060R5	2502202	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2
ADT07050R5	2502203	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT08060R5	2502204	795mm	595mm	15mm	2mm	2
ADT10060R5	2502205	995mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT10080R5	2502206	995mm	795mm	15mm	2mm	1
ADT12060R5	2502207	1195mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT12080R5	2502208	1195mm	795mm	15mm	2mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås. Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE