

# A12 standardfäste, slätt, världsomspännande design



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

## SPECIFIKATIONER

- Slutför:** Vanligt
- Material:** Stål
- Designversion:** Över hela världen (globalt tillgängligt material)

Table 1/2

| Katalognummer | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Sexkantig bredd (W) | Diameter (Ø) | Längd (L) |
|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| EL12A12N      | 12 mm                     | #4                    | 10M.                     | 17 mm               |              | 50mm      |
| EL10A12N      | 10 mm                     | #3                    |                          | 17 mm               |              | 49mm      |
| EL14A12N      | 14 mm                     |                       |                          | 22 mm               |              | 56mm      |
| EL16A12N      | 16 mm                     | #5                    | 15 MILJONER EURO         | 22 mm               |              | 61mm      |
| EL18A12N      | 18 mm                     |                       |                          | 27 mm               |              | 72mm      |
| EL20A12N      | 20 mm                     | #6                    | 20 MILJONER EURO         | 27 mm               |              | 87mm      |
| EL22A12N      | 22 mm                     | #7                    |                          | 30 mm               |              | 91mm      |
| EL25A12N      | 25 mm                     | #8                    | 25 MILJONER EURO         |                     | 35 mm        | 97mm      |
| EL28A12N      | 28 mm                     | #9                    | 30 MILJONER EURO         |                     | 40 mm        | 101mm     |
| EL32A12N      | 32 mm                     | #10                   |                          |                     | 45 mm        | 108mm     |
| EL38A12N      | 38 mm                     | #12                   |                          |                     | 55 mm        | 124mm     |
| EL40A12N      | 40 mm                     |                       |                          |                     | 55 mm        | 131mm     |
| EL30A12N      | 30 mm                     |                       |                          |                     | 40 mm        | 121mm     |
| EL34A12N      | 34 mm                     |                       |                          |                     | 45 mm        | 128mm     |
| EL36A12N      | 36 mm                     | #11                   | 35M                      |                     | 50 mm        | 121mm     |
| EL57TA12N     | 57 mm                     | #18                   | 55M                      |                     | 80 mm        | 192mm     |
| EL43TA12N     | 43 mm                     | #14                   | 45M.                     |                     | 60 mm        | 158mm     |
| EL50TA12N     | 50 mm                     |                       |                          |                     | 70 mm        | 166mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Svärddjup (BD) | Stånggap (BG) | Enhetens vikt | Certifieringar                                                                                                                                   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL12A12N      | 19mm           | 12mm          | 0.06 kg       | CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL10A12N      | 18mm           | 13mm          | 0.07 kg       | DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, ITB                                                    |
| EL14A12N      | 21mm           | 14mm          | 0.13 kg       | IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL16A12N      | 24mm           | 13mm          | 0.13 kg       | CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL18A12N      | 29mm           | 14mm          | 0.25 kg       | IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB, LA City Approval                                                               |
| EL20A12N      | 35mm           | 17mm          | 0.27 kg       | CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL22A12N      | 37mm           | 17mm          | 0.35 kg       | ITB, LA City Approval, IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS                                                               |


| Katalognummer | Svärddjup (BD) | Stånggap (BG) | Enhetens vikt | Certifieringar                                                                                                                                   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL25A12N      | 40mm           | 17mm          | 0.44 kg       | CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL28A12N      | 42mm           | 17mm          | 0.61 kg       | IAPMO®-UES, KOMO, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB, LA City Approval, DIBt                                                   |
| EL32A12N      | 45mm           | 18mm          | 0.79 kg       | CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE |
| EL38A12N      | 53mm           | 18mm          | 1.41 kg       | IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval                                                                          |
| EL40A12N      | 57mm           | 17mm          | 1.4 kg        | CARES, IAPMO®-UES, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE                      |
| EL30A12N      | 52mm           | 17mm          | 0.69 kg       | IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval                                                                          |
| EL34A12N      | 55mm           | 18mm          | 0.89 kg       | IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval                                                                          |
| EL36A12N      | 52mm           | 17mm          | 1.08 kg       | IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval                                                                    |
| EL57TA12N     | 83mm           | 26mm          | 4.45 kg       | LA City Approval, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific                                                                                |

| Katalognummer | Svärddjup (BD) | Stånggap (BG) | Enhetens vikt | Certifieringar                                                           |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EL43TA12N     | 66mm           | 26mm          | 2.07 kg       | LA City Approval, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific        |
| EL50TA12N     | 70mm           | 26mm          | 2.91 kg       | LA City Approval, CARES, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**