

# Vinklad hållbassäng, sidofyllning, variabel övre komponent



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.

## DESIGN

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Diameter (Ø) | Längd 1 (L1) | Längd 2 (L2) | Bredd (W) | Höjd 1 (H1) |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| RBWS2468      | Grafit   | 58 mm        | 159 mm       | 114 mm       | 76 mm     | 273mm       |

Table 2/2

| Katalognummer | Höjd 2 (H2) |
|---------------|-------------|
| RBWS2468      | 102mm       |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

RBWS2468 pouring basins require one RBW350 and one RBW734 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Contact nVent LENTON for assistance in sleeve selection.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE