

C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

SPECIFIKATIONER

Yta: Standard

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	Skendjup (BD)
EL16C12SWSP01	16 mm	#5	15M	25 mm	80mm	24mm
EL20C12SWSP01	20 mm	#6	20M	30 mm	100mm	35mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	Skendjup (BD)
EL25C12SWSP01	25 mm	#8	25M	40 mm	110mm	40mm
EL32C12SWSP01	32 mm	#10		50 mm	120mm	45mm
EL36C12SWSP01	36 mm	#11	35M	50 mm	140mm	43mm
EL40C12SWSP01	40 mm			60 mm	150mm	57mm

Table 2/2


Katalognummer	Enhetsvikt
EL16C12SWSP01	0.26 kg
EL20C12SWSP01	0.46 kg
EL25C12SWSP01	0.9 kg
EL32C12SWSP01	1.52 kg
EL36C12SWSP01	1.76 kg
EL40C12SWSP01	2.69 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE