


CFF konisk skruvkontakt för A12-, A22- och A32K-kopplingar



DESIGN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFIKATIONER


Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	36 mm	#11	35M	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	32 mm	#10		95 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	30 mm			75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Färg
EL36CFF	153925	18 mm	Blå
EL28CFF	153900	18 mm	Svart
EL22CFF	153880	18 mm	Blå
EL32CFF	153920	18 mm	Gul
EL25CFF	153890	18 mm	Röd
EL40CFF	153930	18 mm	Grön
EL50CFF	154980	18 mm	Svart
EL30CFF	153910	18 mm	Vit

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE