

CPPS avsmalnande plastskruvkontakt med stållock för A12



DESIGN

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFIKATIONER

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	12 mm	#4	10M.	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	22 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	50 mm			64 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Färg
EL10CPPS	153600	15 mm	Gul
EL12CPPS	153610	15 mm	Röd
EL14CPPS	153620	15 mm	Grön
EL16CPPS	153630	15 mm	Svart
EL18CPPS	153640	15 mm	Vit

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Färg
EL20CPPS	153650	15 mm	Gul
EL22CPPS	153660	18 mm	Blå
EL25CPPS	153670	18 mm	Röd
EL28CPPS	153680	18 mm	Svart
EL30CPPS	153690	18 mm	Vit
EL32CPPS	153700	18 mm	Gul
EL40CPPS	153710	18 mm	Grön
EL50TCPPS	154970	18 mm	Svart

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE