


A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm, 38 mm

KATALOGNUMMER

EL4038A12N



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

PRODUKTATTRIBUT

Material: Stål

Slutför: Vanligt

Designversion: Över hela världen (globalt tillgängligt material)

Armeringsstorlek, metrisk: 40 mm; 38 mm

Diameter (Ø): 55 mm

Längd (L): 133mm

Svärddjup 1 (BD1): 57mm

Svärddjup 2 (BD2): 53mm

Stånggap (BG): 23mm

Enhetens vikt: 1.47 kg


Utformade för att möta: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

Förpackningskvantitet: 12

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE