

ELFB konformad bult



The ELFB taper bolt is used to firmly attach a nVent LENTON taper-threaded coupler onto formwork in precast and cast-in-place construction. This reusable form saving accessory allows forms to be pre-drilled with the correct spacing of the reinforcing steel, which speeds construction and allows the forms to be re-used on repetitive construction elements. This system can be used in conjunction with coupler boxes to eliminate the use of bend-out-boxes and also helps eliminate protruding dowel bars.

The screw-in bolt is designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour. The bolt eliminates the need for form saving plates and simplifies the use of standard couplers in form saving applications.

DESIGN

Multiple lengths available depending on form thickness

Used in both form saving and coupler box applications

Bar end protector included to protect the nVent LENTON taper thread

Durable, re-usable and long lasting

Saves time and money

SPECIFIKATIONER

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Mutter ingår	Formens tjocklek (FT)	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)
ELFB10X003	Nej	3 mm	10 mm	#3		21mm
ELFB12X003	Nej	3 mm	12 mm	#4	10M.	21mm
ELFB10X020	Ja	3 - 20 mm	10 mm	#3		55mm

Katalognummer	Mutter ingår	Formens tjocklek (FT)	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)
ELFB12X010	Nej	3 - 10 mm	12 mm	#4	10M.	28mm
ELFB14X003	Nej	3 mm	14 mm			25mm
ELFB10X040	Ja	3 - 40 mm	10 mm	#3		75mm
ELFB12X020	Ja	3 - 20 mm	12 mm	#4	10M.	60mm
ELFB16X003	Nej	3 mm	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	28mm
ELFB18X003	Nej	3 mm	18 mm			33mm
ELFB20X003	Nej	3 mm	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	38mm
ELFB22X003	Nej	3 mm	22 mm	#7		40mm
ELFB25X003	Nej	3 mm	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	43mm
ELFB28X003	Nej	3 mm	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	45mm
ELFB30X003	Nej	3 mm	30 mm			55mm
ELFB32X003	Nej	3 mm	32 mm	#10		49mm
ELFB34X003	Nej	3 mm	34 mm			59mm
ELFB36X003	Nej	3 mm	36 mm	#11	35M	56mm
ELFB16X010	Nej	3 - 10 mm	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	35mm
ELFB20X010	Nej	3 - 10 mm	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	45mm
ELFB14X020	Ja	3 - 20 mm	14 mm			65mm
ELFB16X020	Ja	3 - 20 mm	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	70mm

Katalognummer	Mutter ingår	Formens tjocklek (FT)	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)
ELFB18X020	Ja	3 - 20 mm	18 mm			75mm
ELFB20X020	Ja	3 - 20 mm	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	90mm
ELFB22X020	Ja	3 - 20 mm	22 mm	#7		90mm
ELFB25X020	Ja	3 - 20 mm	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	100mm
ELFB28X020	Ja	3 - 20 mm	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	100mm
ELFB30X020	Ja	3 - 20 mm	30 mm			110mm
ELFB32X020	Ja	3 - 20 mm	32 mm	#10		110mm
ELFB34X020	Ja	3 - 20 mm	34 mm			120mm
ELFB36X020	Ja	3 - 20 mm	36 mm	#11	35M	115mm
ELFB12X040	Ja	3 - 40 mm	12 mm	#4	10M.	80mm
ELFB14X040	Ja	3 - 40 mm	14 mm			85mm
ELFB16X040	Ja	3 - 40 mm	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	90mm
ELFB18X040	Ja	3 - 40 mm	18 mm			95mm
ELFB20X040	Ja	3 - 40 mm	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	105mm
ELFB22X040	Ja	3 - 40 mm	22 mm	#7		110mm
ELFB25X040	Ja	3 - 40 mm	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	115mm
ELFB28X040	Ja	3 - 40 mm	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	120mm
ELFB30X040	Ja	3 - 40 mm	30 mm			130mm

Katalognummer	Mutter ingår	Formens tjocklek (FT)	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)
ELFB32X040	Ja	3 - 40 mm	32 mm	#10		130mm
ELFB34X040	Ja	3 - 40 mm	34 mm			140mm
ELFB36X040	Ja	3 - 40 mm	36 mm	#11	35M	135mm

Table 2/2				
Katalognummer	Ytterdiameter (OD)	Hylsans bredd (SW)	Enhetens vikt	Antal brickor
ELFB10X003	12 mm	18mm	0.04 kg	2
ELFB12X003	14 mm	21mm	0.06 kg	2
ELFB10X020	12 mm	18mm	0.08 kg	1
ELFB12X010	14 mm	21mm	0.08 kg	4
ELFB14X003	16 mm	24mm	0.09 kg	2
ELFB10X040	12 mm	18mm	0.1 kg	1
ELFB12X020	14 mm	21mm	0.12 kg	1
ELFB16X003	20 mm	30mm	0.14 kg	2
ELFB18X003	20 mm	30mm	0.17 kg	2
ELFB20X003	24 mm	36mm	0.27 kg	2
ELFB22X003	24 mm	36mm	0.29 kg	2
ELFB25X003	30 mm	46mm	0.52 kg	2
ELFB28X003	30 mm	46mm	0.55 kg	2
ELFB30X003	30 mm	46mm	0.71 kg	4

Katalognummer	Ytterdiameter (OD)	Hylsans bredd (SW)	Enhetens vikt	Antal brickor
ELFB32X003	36 mm	55mm	0.92 kg	2
ELFB34X003	36 mm	55mm	1.16 kg	4
ELFB36X003	36 mm	55mm	1 kg	2
ELFB16X010	20 mm	30mm	0.2 kg	4
ELFB20X010	24 mm	36mm	0.36 kg	4
ELFB14X020	16 mm	24mm	0.17 kg	1
ELFB16X020	20 mm	30mm	0.3 kg	1
ELFB18X020	20 mm	30mm	0.32 kg	1
ELFB20X020	24 mm	36mm	0.54 kg	1
ELFB22X020	24 mm	36mm	0.55 kg	1
ELFB25X020	30 mm	46mm	1 kg	1
ELFB28X020	30 mm	46mm	1.06 kg	1
ELFB30X020	30 mm	46mm	1.11 kg	1
ELFB32X020	36 mm	55mm	1.73 kg	1
ELFB34X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB36X020	36 mm	55mm	1.81 kg	1
ELFB12X040	14 mm	21mm	0.14 kg	1
ELFB14X040	16 mm	24mm	0.2 kg	1


Katalognummer	Ytterdiameter (OD)	Hylsans bredd (SW)	Enhetens vikt	Antal brickor
ELFB16X040	20 mm	30mm	0.34 kg	1
ELFB18X040	20 mm	30mm	0.36 kg	1
ELFB20X040	24 mm	36mm	0.58 kg	1
ELFB22X040	24 mm	36mm	0.62 kg	1
ELFB25X040	30 mm	46mm	1.09 kg	1
ELFB28X040	30 mm	46mm	1.16 kg	1
ELFB30X040	30 mm	46mm	1.21 kg	1
ELFB32X040	36 mm	55mm	1.87 kg	1
ELFB34X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1
ELFB36X040	36 mm	55mm	1.95 kg	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Length dimension is for reference only.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE