

# HFF stål spikplatta



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

## DESIGN

Enkel installation

Inga speciella verktyg behövs

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Fjäderstål

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Längd (L) | Sexkantig bredd (W) |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| EL1416HFF     | 152850        | 14 mm, 16 mm              | #5                    | 15 MILJONER EURO         | 50mm      | 22 mm               |
| EL2225HFF     | 154420        | 22 mm, 25 mm              | #7, #8                | 25 MILJONER EURO         | 70mm      | 36 mm               |
| EL1012HFF     | 152840        | 10 mm, 12 mm              | #3, #4                | 10M.                     | 50mm      | 17 mm               |
| EL1820HFF     | 152860        | 18 mm, 20 mm              | #6                    | 20 MILJONER EURO         | 50mm      | 27 mm               |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höjd (H) |
|---------------|---------------|----------|
|---------------|---------------|----------|


|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| EL1416HFF | 152850 | 5 mm |
| EL2225HFF | 154420 | 5 mm |
| EL1012HFF | 152840 | 5 mm |
| EL1820HFF | 152860 | 5 mm |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**