

Horisontell och vertikal packning



The horizontal and vertical packing materials seal the gaps that can exist between the sleeve and reinforcing steel bar. The packing materials help ensure the molten filler material remains in the sleeve until it solidifies.

DESIGN

Heat-resistant

Pliable material forms to the reinforcing steel contours

Helps prevent leaking of molten filler material

SPECIFIKATIONER

Table 1/1


Katalognummer	Diameter (Ø)	Längd (L)	Enhetens vikt
RBS35473.5	13 mm	89mm	0 kg
RBS354710	13 mm	250mm	0.01 kg
RBS354711	13 mm	279mm	0.01 kg
RBS354712	13 mm	305mm	0.01 kg
RBS354714	13 mm	356mm	0.01 kg
RBS354715	13 mm	381mm	0.01 kg
RBS354716	13 mm	406mm	0.01 kg

Katalognummer	Diameter (Ø)	Längd (L)	Enhetens vikt
RBS354718	13 mm	457mm	0.01 kg
RBS354720	13 mm	508mm	0.01 kg
RBS35474	13 mm	102mm	0.01 kg
RBS35475	13 mm	127mm	0.01 kg
RBS35475.5	13 mm	140mm	0.01 kg
RBS35476	13 mm	152mm	0.01 kg
RBS35477	13 mm	178mm	0.01 kg
RBS35478	13 mm	203mm	0.01 kg
RBS35479	13 mm	229mm	0.01 kg
RBS354725	13 mm	635mm	0.02 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE