

Horisontell hållbassäng, sidofyllning, förlängd



Extended side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.

DESIGN

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Diameter (Ø)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd 1 (H1)	Höjd 2 (H2)
RBHSA9750X	38 mm	248 mm	38 mm	76 mm	127mm	76mm
RBHSB10560X	38 mm	267 mm	38 mm	76 mm	152mm	76mm
RBHSB12065X	38 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSA9050D	54 mm	229 mm	38 mm	76 mm	127mm	76mm
RBHSA9050F	64 mm	229 mm	38 mm	76 mm	127mm	76mm
RBHSA9560M	95 mm	241 mm	38 mm	76 mm	152mm	76mm

Katalognummer	Diameter (Ø)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd 1 (H1)	Höjd 2 (H2)
RBHSB12065C	48 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB12065F	64 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB12065J	76 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB12065M	95 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB14065F	64 mm	356 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB14065J	76 mm	356 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBHSB14070D	54 mm	356 mm	38 mm	76 mm	178mm	76mm
RBHSB14075M	95 mm	356 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBHSB16070F	64 mm	406 mm	38 mm	76 mm	178mm	76mm
RBHSB17070C	48 mm	432 mm	38 mm	76 mm	178mm	76mm
RBHSB177550M	95 mm	451 mm	38 mm	76 mm	127mm	76mm
RBHSC23010M	95 mm	584 mm	38 mm	76 mm	254mm	76mm
RBHSC23075M	95 mm	584 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBHSC30070D	54 mm	762 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

RBHSA pouring basins require one RBW332 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers. RBHSB pouring basins require one RBW3321 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer. RBHSC pouring basins require one RBW3322 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE