

nVent LENTON Connect B12-serien fäste för saxbultar, slätt



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Requires no special bar end preparation such as sawing

Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools

Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection

Designed to work as a one-step transition/reducer

Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours

Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar

SPECIFIKATIONER

Slutför:	Vanligt
Material:	Stål
100% amerikanskt innehåll:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd 1 (L1)
LC16B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	12 - 16 mm	#4, #5	10M, 15 MILJONER EURO	41 mm	131 mm
LC20B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	48 mm	172 mm
LC22B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	22 mm	#7		51 mm	220 mm
LC25B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	61 mm	272 mm
LC28B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	71 mm	284 mm
LC32B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	32 mm	#10		76 mm	348 mm
LC36B12D	DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2, ISO 15835 krav med B500b armeringsjärn	36 mm	#11	35M	80 mm	411 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd 2 (L2)	Hylsans bredd (SW)	Antal bultar	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
LC16B12D	63 mm	13mm	6	115 N·m	1.01 kg
LC20B12D	84 mm	13mm	8	115 N·m	1.67 kg

Katalognummer	Längd 2 (L2)	Hylsans bredd (SW)	Antal bultar	Vridmoment (TQ)	Enhetens vikt
LC22B12D	108 mm	13mm	10	115 N·m	2.26 kg
LC25B12D	134 mm	16mm	10	261 N·m	4.29 kg
LC28B12D	140 mm	19mm	8	440 N·m	6.4 kg
LC32B12D	170 mm	19mm	10	440 N·m	8.47 kg
LC36B12D	202 mm	19mm	12	440 N·m	10.64 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Bolt length may vary after the bolt heads are sheared off. Bolt heads are not required to be removed as long as the appropriate bolt torque is achieved.

See instructions for installation equipment recommendations.

Refer to complete installation instructions provided with the product or available at nVent.com/LENTON prior to commencing installation.

For splicing with rebar sizes and/or rebar grades not listed, please contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE