

nVent LENTON INTERLOK Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

DESIGN

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPECIFIKATIONER

Material: Polyester, uretan

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd (L)	För användning med.	Färg
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blå
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Röd
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Svart
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Gul
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Svart
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Gul

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Längd (L)	För användning med.	Färg
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blå
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Röd
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Svart


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt
LK307A	145811	0.08 kg
LK308A	145812	0.09 kg
LK316A		0.12 kg
LK320A		0.15 kg
LK309A	145813	0.11 kg
LK310A	145814	0.13 kg
LK311A	145815	0.15 kg
LK314A	145816	0.22 kg
LK318A	145817	0.5 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE