

nVent LENTON InterLok övergångs Grout-Fill Coupler, slät



DESIGN

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECIFIKATIONER

Material: Gjutjärn

Slutför: Vanligt

Table 1/2

Katalognummer	Produkt	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK86	Montering i ett stycke	25 mm, 20 mm	#8, #6	25 MILJONER EURO, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Montering i ett stycke	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Montering i ett stycke	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Montering i ett stycke	28 mm, 25 mm	#9, #8	30 MILJONER EURO, 25M	71 mm	54 mm

Katalognummer	Produkt	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
LK109	Montering i ett stycke	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Tvådelad montering	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Montering i ett stycke	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Montering i ett stycke	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Montering i ett stycke	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M., 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Montering i ett stycke	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Katalognummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Svärddjup (BD)	Enhetens vikt
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE