

P13-positionskoppling, endast hane och mutter, världsomspännande design



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

DESIGN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

SPECIFIKATIONER

Slutför:	Vanligt
Justering av kopplingen:	Standard
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	A.
EL10P13LMN	10 mm	#3		20 mm	95mm	50 mm
EL12P13LMN	12 mm	#4	10M.	20 mm	99mm	49 mm
EL14P13LMN	14 mm			20 mm	106mm	52 mm
EL16P13LMN	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	25 mm	113mm	55 mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	A.
EL18P13LMN	18 mm			25 mm	125mm	61 mm
EL20P13LMN	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	30 mm	155mm	73 mm
EL22P13LMN	22 mm	#7		35 mm	164mm	78 mm
EL25P13LMN	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	35 mm	172mm	81 mm
EL28P13LMN	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	40 mm	178mm	82 mm
EL32P13LMN	32 mm	#10		45 mm	195mm	93 mm
EL36P13LMN	36 mm	#11	35M	50 mm	210mm	99 mm
EL40P13LMN	40 mm			55 mm	224mm	106 mm


Table 2/2			
Katalognummer	Svärddjup (BD)	Gångstorlek (TS)	Enhetens vikt
EL10P13LMN	18mm	M18	0.21 kg
EL12P13LMN	19mm	M18	0.21 kg
EL14P13LMN	21mm	M18	0.21 kg
EL16P13LMN	24mm	M22	0.34 kg
EL18P13LMN	29mm	M24	0.43 kg
EL20P13LMN	35mm	M26	0.64 kg
EL22P13LMN	37mm	M31	0.96 kg
EL25P13LMN	40mm	M34	1.11 kg
EL28P13LMN	42mm	M37	1.42 kg

Katalognummer	Svärddjup (BD)	Gångstorlek (TS)	Enhetens vikt
EL32P13LMN	45mm	M42	2.07 kg
EL36P13LMN	52mm	M46	2.65 kg
EL40P13LMN	57mm	M53	3.55 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE