


P14-positionskopplare för kryogena tillämpningar



The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below - 20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.

DESIGN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)

SPECIFIKATIONER

Slutför: Vanligt

Material: Rostfritt stål 431 (en 1,4057)

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)
EL12P14LCRN	12 mm	#4	10M.	25 mm	98 mm	103 mm
EL16P14LCRN	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	30 mm	112 mm	117 mm
EL20P14LCRN	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	35 mm	152 mm	161 mm
EL25P14LCRN	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	45 mm	169 mm	178 mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)
EL28P14LCRN	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	50 mm	175 mm	184 mm
EL32P14LCRN	32 mm	#10		60 mm	192 mm	201 mm


Table 2/2

Katalognummer	Svärddjup (BD)	Stånggap 1 (BG1)	Stånggap 2 (BG2)	Kopplingshus (CB)	Enhetens vikt
EL12P14LCRN	19mm	60mm	65mm	46mm	0.12 kg
EL16P14LCRN	24mm	64mm	69mm	54mm	0.18 kg
EL20P14LCRN	35mm	82mm	91mm	76mm	0.33 kg
EL25P14LCRN	40mm	89mm	98mm	86mm	0.62 kg
EL28P14LCRN	42mm	91mm	100mm	90mm	0.81 kg
EL32P14LCRN	45mm	102mm	111mm	96mm	1.34 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE