


P14-positionskoppling, endast hona, världsomspännande design



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

DESIGN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPECIFIKATIONER

Slutför:	Vanligt
Justering av kopplingen:	Standard
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Kopplingshus (CB)	Svärddjup (BD)
EL10P14LFN	10 mm	#3		25 mm	42mm	18mm
EL12P14LFN	12 mm	#4	10M.	25 mm	46mm	19mm
EL14P14LFN	14 mm			25 mm	51mm	21mm
EL16P14LFN	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	30 mm	54mm	24mm
EL18P14LFN	18 mm			35 mm	61mm	29mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Kopplingshus (CB)	Svärddjup (BD)
EL20P14LFN	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	35 mm	76mm	35mm
EL22P14LFN	22 mm	#7		40 mm	80mm	37mm
EL25P14LFN	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	45 mm	86mm	40mm
EL28P14LFN	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	50 mm	90mm	42mm
EL32P14LFN	32 mm		10M.	60 mm	96mm	45mm
EL36P14LFN	36 mm	#11	35M	65 mm	105mm	52mm
EL40P14LFN	40 mm			70 mm	112mm	57mm

Table 2/2


Katalognummer	Gångstorlek (TS)	Enhetens vikt
EL10P14LFN	M18	0.12 kg
EL12P14LFN	M18	0.12 kg
EL14P14LFN	M18	0.13 kg
EL16P14LFN	M22	0.2 kg
EL18P14LFN	M24	0.32 kg
EL20P14LFN	M26	0.36 kg
EL22P14LFN	M31	0.49 kg
EL25P14LFN	M34	0.67 kg
EL28P14LFN	M37	0.87 kg
EL32P14LFN	M42	1.41 kg

Katalognummer	Gångstorlek (TS)	Enhetens vikt
EL36P14LFN	M46	1.77 kg
EL40P14LFN	M53	2.07 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE