

P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

DESIGN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPECIFIKATIONER

Yta: Standard
Kopplingsjustering: Standard
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	A
EL10P14LMN	10 mm	#3		20 mm	69mm	49 mm
EL12P14LMN	12 mm	#4	10M	20 mm	72mm	48 mm
EL14P14LMN	14 mm			20 mm	76mm	50 mm
EL16P14LMN	16 mm	#5	15M	25 mm	81mm	54 mm
EL18P14LMN	18 mm			25 mm	88mm	60 mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Längd (L)	A
EL20P14LMN	20 mm	#6	20M	30 mm	108mm	72 mm
EL22P14LMN	22 mm	#7		35 mm	114mm	76 mm
EL25P14LMN	25 mm	#8	25M	35 mm	120mm	78 mm
EL28P14LMN	28 mm	#9	30M	40 mm	124mm	81 mm
EL32P14LMN	32 mm	#10		45 mm	138mm	91 mm
EL36P14LMN	36 mm	#11	35M	50 mm	146mm	97 mm
EL40P14LMN	40 mm			55 mm	155mm	104 mm

Table 2/2


Katalognummer	Skendjup (BD)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
EL10P14LMN	18mm	M18	0.16 kg
EL12P14LMN	19mm	M18	0.16 kg
EL14P14LMN	21mm	M18	0.16 kg
EL16P14LMN	24mm	M22	0.26 kg
EL18P14LMN	29mm	M24	0.31 kg
EL20P14LMN	35mm	M26	0.46 kg
EL22P14LMN	37mm	M31	0.69 kg
EL25P14LMN	40mm	M34	0.77 kg
EL28P14LMN	42mm	M37	0.99 kg
EL32P14LMN	45mm	M42	1.48 kg

Katalognummer	Skendjup (BD)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
EL36P14LMN	52mm	M46	1.86 kg
EL40P14LMN	57mm	M53	2.41 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE