

P9J Weldable Position Coupler



DESIGN

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

SPECIFIKATIONER

Yta: Standard

Material: Stål

100 % inhemskt innehåll i USA: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)
EL20P9J	20 mm	#6	20M	51 mm	41 mm	105 mm
EL22P9J	22 mm	#7		51 mm	38 mm	110 mm
EL25P9J	25 mm	#8	25M	51 mm	35 mm	115 mm
EL28P9J	28 mm	#9	30M	76 mm	64 mm	114 mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Längd 1 (L1)
EL32P9J	32 mm	#10		76 mm	60 mm	120 mm
EL36P9J	36 mm	#11	35M	76 mm	57 mm	126 mm


Table 2/2

Katalognummer	Längd 2 (L2)	Skendjup (BD)	Kopplingsstomme (CB)	Enhetsvikt
EL20P9J	114 mm	28mm	65mm	1.18 kg
EL22P9J	118 mm	32mm	70mm	1.22 kg
EL25P9J	123 mm	34mm	75mm	1.22 kg
EL28P9J	121 mm	38mm	73mm	2.72 kg
EL32P9J	128 mm	40mm	80mm	2.77 kg
EL36P9J	134 mm	43mm	86mm	2.9 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE