

T-serien Horisontell hylsa, sidofyllning



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

DESIGN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFIKATIONER

Slutför: Vanligt

Material: Stål

100% amerikanskt innehåll: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Standardlängd	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Standardlängd	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Standardlängd	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HSA	Standardlängd	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm

Katalognummer	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT81011HSA	Förlängd längd	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Standardlängd	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Standardlängd	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Förlängd längd	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Standardlängd	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Standardlängd	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm


Table 2/2				
Katalognummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Enhetens vikt
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE