

T-serien Horisontell hylsa, toppfyllning



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

DESIGN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFIKATIONER

Slutför: Vanligt

Material: Stål

100% amerikanskt innehåll: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HA	Standardlängd	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Förlängd längd	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Standardlängd	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HA	Standardlängd	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Katalognummer	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT11101HA	Standardlängd	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Förlängd längd	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Förlängd längd	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Förlängd längd	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Standardlängd	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Förlängd längd	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Standardlängd	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Förlängd längd	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Förlängd längd	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Förlängd längd	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Förlängd längd	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Förlängd längd	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Standardlängd	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Förlängd längd	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Standardlängd	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Standardlängd	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Förlängd längd	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	54 mm	38 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)	Enhetens vikt
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg

RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE