

T-serien Horisontell övergångshylsa, sidofyllning



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. The vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

DESIGN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Material	Slutför	100% amerikanskt innehåll	Hylsa	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA
RBT1418101HSA	Stål	Vanligt	Ja	Standardlängd	57 mm, 43 mm	#18, #14

Table 2/3

Katalognummer	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Längd 3 (L3)
RBT1418101HSA	55M, 45M.	86 mm	67 mm	165 mm	76 mm	26mm

Katalognummer	Enhetens vikt	Förpackningskvantitet
RBT1418101HSA	3.55 kg	6


Utformade för att möta: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE