

# T-serien Horisontell övergångshylsa, toppfyllning



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

## DESIGN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## SPECIFIKATIONER

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Slutför:</b>                   | Vanligt       |
| <b>Hylsa:</b>                     | Standardlängd |
| <b>Material:</b>                  | Stål          |
| <b>100% amerikanskt innehåll:</b> | Ja            |

Table 1/2

| Katalognummer | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Diameter 1 (Ø1) | Diameter 2 (Ø2) | Längd 1 (L1) |
|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| RBT1418101HA  | 57 mm, 43 mm              | #18, #14              | 55M, 45M                 | 86 mm           | 67 mm           | 165 mm       |
| RBT1114101HA  | 43 mm, 36 mm              | #14, #11              | 45M., 35M                | 70 mm           | 52 mm           | 152 mm       |

Table 2/2


| Katalognummer | Längd 2 (L2) | Längd 3 (L3) | Enhetens vikt |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| RBT1418101HA  | 76 mm        | 26mm         | 3.55 kg       |
| RBT1114101HA  | 76 mm        | 26mm         | 2.19 kg       |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**