

T-Series Vertical Low Slip Sleeve



The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

DESIGN

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

SPECIFIKATIONER

Slutför: Vanligt

Material: Stål

100% amerikanskt innehåll: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Längd 1 (L1)
RBW6555A	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556A	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557A	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm
RBW6558A	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	48 mm	32 mm	178 mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Längd 1 (L1)
RBW6559A	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510A	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511A	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514A	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518A	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	279 mm

Table 2/2


Katalognummer	Längd 2 (L2)	Enhetens vikt
RBW6555A	76 mm	0.68 kg
RBW6556A	89 mm	0.86 kg
RBW6557A	89 mm	0.95 kg
RBW6558A	89 mm	1.36 kg
RBW6559A	89 mm	1.6 kg
RBW65510A	95 mm	1.81 kg
RBW65511A	102 mm	2.54 kg
RBW65514A	114 mm	4.04 kg
RBW65518A	140 mm	7.94 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE