

# T-serien vertikal hylsa



## DESIGN

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Vanligt

**Material:** Stål

**100% amerikanskt innehåll:** Ja

Table 1/2

| Katalognummer | Hylsa          | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Diameter 1 (Ø1) | Diameter 2 (Ø2) |
|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| RBT5101A      | Standardlängd  | 16 mm                     | #5                    | 15 MILJONER EURO         | 35 mm           | 22 mm           |
| RBT6101A      | Standardlängd  | 20 mm                     | #6                    | 20 MILJONER EURO         | 38 mm           | 25 mm           |
| RBT51012A     | Förlängd längd | 16 mm                     | #5                    | 15 MILJONER EURO         | 35 mm           | 22 mm           |
| RBT7101A      | Standardlängd  | 22 mm                     | #7                    |                          | 41 mm           | 29 mm           |

| Katalognummer | Hylsa          | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Diameter 1(Ø1) | Diameter 2(Ø2) |
|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| RBT61011A     | Förlängd längd | 20 mm                     | #6                    | 20 MILJONER EURO         | 38 mm          | 25 mm          |
| RBT61012A     | Förlängd längd | 20 mm                     | #6                    | 20 MILJONER EURO         | 38 mm          | 25 mm          |
| RBT8101A      | Standardlängd  | 25 mm                     | #8                    | 25 MILJONER EURO         | 48 mm          | 32 mm          |
| RBT9101A      | Standardlängd  | 28 mm                     | #9                    | 30 MILJONER EURO         | 54 mm          | 38 mm          |
| RBT81011A     | Förlängd längd | 25 mm                     | #8                    | 25 MILJONER EURO         | 48 mm          | 32 mm          |
| RBT1091A      | Standardlängd  | 32 mm                     | #10                   |                          | 57 mm          | 41 mm          |
| RBT91011A     | Förlängd längd | 28 mm                     | #9                    | 30 MILJONER EURO         | 54 mm          | 38 mm          |
| RBT91012A     | Förlängd längd | 28 mm                     | #9                    | 30 MILJONER EURO         | 54 mm          | 38 mm          |
| RBT10911A     | Förlängd längd | 32 mm                     | #10                   |                          | 57 mm          | 41 mm          |
| RBT111011A    | Förlängd längd | 36 mm                     | #11                   | 35M                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT111012A    | Förlängd längd | 36 mm                     | #11                   | 35M                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT11101A     | Standardlängd  | 36 mm                     | #11                   | 35M                      | 64 mm          | 44 mm          |
| RBT121018A    | Förlängd längd | 38 mm                     | #12                   |                          | 70 mm          | 48 mm          |
| RBT12917A     | Standardlängd  | 38 mm                     | #12                   |                          | 70 mm          | 48 mm          |
| RBW4117A      | Standardlängd  | 40 mm                     |                       |                          | 73 mm          | 51 mm          |
| RBT141011A    | Förlängd längd | 43 mm                     | #14                   | 45M.                     | 76 mm          | 54 mm          |
| RBT141012A    | Förlängd längd | 43 mm                     | #14                   | 45M.                     | 76 mm          | 54 mm          |
| RBT14101A     | Standardlängd  | 43 mm                     | #14                   | 45M.                     | 76 mm          | 54 mm          |

| Katalognummer | Hylsa          | Armeringsstorlek, metrisk | Armeringsstorlek, USA | Armeringsstorlek, Kanada | Diameter 1(Ø1) | Diameter 2(Ø2) |
|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| RBW45510A     | Förlängd längd | 50 mm                     |                       |                          | 60 mm          | 60 mm          |
| RBW4558A      | Standardlängd  | 50 mm                     |                       |                          | 86 mm          | 60 mm          |
| RBT18911A     | Förlängd längd | 57 mm                     | #18                   | 55M                      | 95 mm          | 67 mm          |
| RBT1891A      | Standardlängd  | 57 mm                     | #18                   | 55M                      | 95 mm          | 67 mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Längd 1 (L1) | Längd 2 (L2) | Enhetens vikt |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| RBT5101A      | 102 mm       | 51 mm        | 0.45 kg       |
| RBT6101A      | 127 mm       | 64 mm        | 0.63 kg       |
| RBT51012A     | 152 mm       | 76 mm        | 0.68 kg       |
| RBT7101A      | 127 mm       | 64 mm        | 0.69 kg       |
| RBT61011A     | 152 mm       | 76 mm        | 0.76 kg       |
| RBT61012A     | 178 mm       | 89 mm        | 0.88 kg       |
| RBT8101A      | 127 mm       | 64 mm        | 0.98 kg       |
| RBT9101A      | 127 mm       | 64 mm        | 1.14 kg       |
| RBT81011A     | 152 mm       | 76 mm        | 1.38 kg       |
| RBT1091A      | 140 mm       | 70 mm        | 1.34 kg       |
| RBT91011A     | 152 mm       | 76 mm        | 1.37 kg       |
| RBT91012A     | 178 mm       | 89 mm        | 1.6 kg        |
| RBT10911A     | 165 mm       | 83 mm        | 1.59 kg       |


| Katalognummer | Längd 1 (L1) | Längd 2 (L2) | Enhetens vikt |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| RBT111011A    | 178 mm       | 89 mm        | 2.25 kg       |
| RBT111012A    | 203 mm       | 102 mm       | 2.57 kg       |
| RBT11101A     | 152 mm       | 76 mm        | 1.93 kg       |
| RBT121018A    | 203 mm       | 102 mm       | 3.27 kg       |
| RBT12917A     | 178 mm       | 89 mm        | 2.86 kg       |
| RBW4117A      | 178 mm       | 89 mm        | 2.99 kg       |
| RBT141011A    | 203 mm       | 102 mm       | 3.62 kg       |
| RBT141012A    | 229 mm       | 114 mm       | 4.07 kg       |
| RBT14101A     | 178 mm       | 89 mm        | 3.17 kg       |
| RBW45510A     | 254 mm       | 127 mm       | 5.81 kg       |
| RBW4558A      | 203 mm       | 102 mm       | 4.63 kg       |
| RBT18911A     | 254 mm       | 127 mm       | 7.24 kg       |
| RBT1891A      | 229 mm       | 114 mm       | 6.51 kg       |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE